

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Ek fonksiyonlu vantuz	Sürtünme diski
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme diski + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça - kalıplanmış sürtünme diski dahil
- Konektör üst parçası - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt kısmı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)



Tasarım verileri SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	38.50 mm
Nominal çap dn	5.10 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	4.5 mm
Vantuz genişliği Bs	18.70 mm
Ls	61.80 mm
Anahtar boyutu SW3	5.0 mm
Lmaks.(S)	67.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.24.00013



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	56.00 N
Ağırlık	25.3 g
Boyutlar (LxW)	60 x 20
Yanal kuvvet	44.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	62.0 N
Cilt	5.000 cm ³
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.24.00013



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.24.00013

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 045 AR-FDC
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 045-AR G1/4-IG L
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 045 L



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.24.00013

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

