**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Ek fonksiyonlu vantuz	Sürtünme disk
Bağlantı	RA
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOXM 80x30 ED-85 RA

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme disk + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça - kalıplanmış sürtünme disk dahil
- Konektör üst parçası - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt kısmı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	31.40 mm
Nominal çap dn	5.10 mm
Yay stroku Z	6.0 mm
Uzunluk L4	31.80 mm
Vantuz genişliği Bs	31.90 mm
Ls	82.10 mm
Anahtar boyutu SW3	5.0 mm
Lmaks.(S)	88.00 mm
Bmax(S)	41.50 mm

Tasarım verileri SAOXM 80x30 ED-85 RA

Art.-Nr.: 10.01.24.00022

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	105.00 N
Ağırlık	45.3 g
Boyutlar (LxW)	80 x 30
Yanal kuvvet	110.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	134.0 N
Cilt	13.000 cm ³
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.24.00022

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.24.00022**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 045 AR-FDC
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 045-AR RA L
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 045 L

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.24.00022**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

