

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.24.00030



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Ek fonksiyonlu vantuz	Sürtünme disk
Bağlantı	M14x1.5-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Çan şeklindeki vantuz SAOXM (sürtünme disk + bağlantı elemanı içeren kesici uçlu elastomer parça) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SAOXM tipi çan biçimli vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda mevcuttur
- Ek parça - kalıplanmış sürtünme disk dahil
- Konektör üst parçası - çeşitli dişlerle mevcuttur
- Konektör alt kısmı

Mevcut yedek parçalar: vantuz SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector üst parçası (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector alt parçası (Schmalz-Connector-Screw)



Tasarım verileri SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	31,80 mm
Nominal çap dn	4,10 mm
Diş G1	M14x1.5-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Anahtar boyutu SW2	4,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Vantuz genişliği Bs	31,90 mm
Ls	82,10 mm
Anahtar boyutu SW3	5,0 mm
Lmaks.(S)	88,00 mm
Bmax(S)	41,50 mm



SAOXM 80x30 ED-85 M14x1.5-AG

Art.-Nr.: 10.01.24.00030

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	105,00 N
Ağırlık	49,00 g
Boyutlar (LxW)	80 x 30
Yanal kuvvet	110,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	134,0 N
Cilt	13,000 cm ³
Ürün ailesi	SAOXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.24.00030**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 045 AR-FDC
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 045-AR M14x1.5-AG L
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 045 L

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.24.00030**

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (oval)	SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
Schmalz-Konnektör-Ekleme	SC-I 045 AR-FDC

