

Art.-Nr.: 10.01.27.01754



MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Technische Daten


Attribut	Wert
Nut	3 x 3 mm mm
Länge L	300,00 mm
Breite B	200,00 mm
Raster	12,5x12,5

Die Matrixplatte MPL von Schmalz wird vormontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Matrixplatte aus Aluminium inkl. Rasternut, Vakuum-Verteilung und optionalen Reibinseln
- Dichtschnur, mechanische Anschläge und Verschraubungen
- Vakuum-Anschlussset inkl. Handschiebeventil für Schläuche mit Innendurchmesser 12 mm und 25 mm
- Vakuum-Manometer

Verfügbare Ersatzteile: Mechanische Anschläge, Reibinseln, Dichtschnur

Verfügbares Zubehör: Verbindungselemente, Vakuum-Anschlussset, Vakuum-Manometer, Steel-Plate ISST-MPL für ISBL, Steel-Plate ISST-MPL SFM für SFM



Konstruktionsdaten MPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	12,50 mm
Länge L	300,00 mm
Breite B2	12,50 mm
Breite B	200,00 mm
Höhe H2	3,00 mm
Höhe H	28,00 mm
Länge L3	3,00 mm
Länge L4	200,00 mm
Breite B3	3,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.27.01754

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.27.01754**Bestelldaten Zubehör 10.01.27.01754**

Typ		Artikelnummer
Hohlschraube mit Bund	SCHR G1/4x31 6.00	10.01.27.00163
Steel-Plate	ISST-MPL 300x200x3	10.01.28.00018
Steel-Plate	ISST-MPL 300x200x3 SFM	10.01.28.00021
Schmalz FlexMat	SFM-298.5x198.5	10.01.28.00005
Blocksauger Innospann	ISBL-HD 80x80x38	10.01.15.00654
Blocksauger Innospann	ISBL-HD 80x40x38	10.01.15.00655
Blocksauger Innospann	ISBL-HD 80x28x38	10.01.15.00656

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.27.01754**

Typ		Artikelnummer
Anschlusssatz	SET VC-MPL 4/2	10.01.27.01733
Anschlusssatz	SET MPL G1/4-IG	10.01.27.01757
Anschlag Matrixplatte	ANSG-MPL 8x15x30	10.01.27.00079
Sieb-Aussengewinde	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT	10.05.03.00008
Verschluss-Schraube mit Bund	VRS-SB G1/8-AG ISKT Di-Ring	10.08.06.00059
Dichtschnur	DI-SCHN 3.5 MOS CR-20	10.07.04.00091
Dichtschnur	DI-SCHN 3 MOS CR-20	10.07.04.00088
Vakuummanometer	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Handschiebeventil	HSV 7 3/2 G1/4-IG	10.05.07.00034
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Druckluftschlauch	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006
Schlauchtülle	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
Steckverschraubung-Winkel	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Steckverschraubung-Gerade	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251

