

Art.-Nr.: 10.01.27.01882



#### Teknik veriler

| Attribute            | Value                    |
|----------------------|--------------------------|
| 50 Hz'de Gerilim     | 330 - 400 V AC3          |
| Vakum debisi (maks.) | 63.000 m <sup>3</sup> /h |
| Rezervuar hacmi      | 60.0 l                   |
| Fonksiyon            | otomatik tahliye         |
| Uzunluk L            | 940.00 mm                |
| Geniřlik B           | 1000.00 mm               |
| Yükseklik H          | 2200.00 mm               |


VOC-AD-S-63

Vakum Operasyon Merkezi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: Yakınlık sensörü, vakum göstergesi, filtre eki, elek eki, yağ, pinç valfi, aksesuarlar, vakum pompası

#### Tasarım verileri

| Attribute   | Value      |
|-------------|------------|
| Uzunluk L1  | 1000.00 mm |
| Uzunluk L   | 940.00 mm  |
| Geniřlik B  | 1000.00 mm |
| Yükseklik H | 2200.00 mm |
| Dış çap D1  | 32.0 mm    |
| Dış çap D   | 32.00 mm   |



Tasarım verileri VOC-AD-S-63



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01882](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01882)

Art.-Nr.: 10.01.27.01882



#### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.27.01882](http://www.schmalz.com/10.01.27.01882)



#### Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.27.01882

| Typ                   |                            | Artikelnummer  |
|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Yakınlık anahtarı     | NAEH-SCHA 24V-DC           | 21.01.09.00060 |
| Vakum manometresi     | VAM 67 V H-SE BAR/PSI      | 10.07.02.00016 |
| Aksesuarlar           | ZUB BEL EVE-OG 63/100-AC3  | 22.09.03.00024 |
| Vakum pompası         | EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3    | 10.03.02.00094 |
| Filtre eki (yuvarlak) | FILT-EINS 77x90 PE WAS-ABS | 10.07.01.00310 |
| Sieve insert          | SIEB-EINS 36x 50 VOC       | 10.01.27.01621 |
| Yağ                   | OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555  | 27.02.01.00055 |
| Esnek valf            | QV G1-IG                   | 10.05.06.00086 |
| Esnek valf            | QV G3/8-IG                 | 10.05.06.00085 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01882](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01882)