


Art.-Nr.: 10.01.27.01883




NLS 431x276x615 AD F EIP

Технические данные

Attribute	Value
Вес	15.000 kg
Функция	Автоматическое опорожнение
Общение	EtherNet/IP
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-1,00 ... 0,50 бар
Длина L	431.00 mm
Ширина B	276.00 mm
Высота H	615.00 mm
Напряжение	24V - DC
Утверждение	UL/CSA
Приведение в действие	Посторонние

Сепаратор NLS поставляется готовым к подключению. Подключение к шинной системе осуществляется потребителем. При необходимости предоставляется функциональный блок.



Конструктивные данные NLS 431x276x615 AD F EIP

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	431.00 mm
Ширина B	276.00 mm
Высота H	615.00 mm

**Технические данные**

Attribute	Value
Применения	Управление через сетевой модуль EtherNet/IP, функциональный модуль по запросу


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.27.01883

Art.-Nr.: 10.01.27.01883

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.27.01883**Заказать аксессуары для данных 10.01.27.01883**

Тип		Artikelnummer
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 48-38 PU-DS-AS TR	10.07.09.00031
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016

**Данные для заказа запасных частей 10.01.27.01883**

Тип		Artikelnummer
Запорный клапан	SVK G3/8-IG	10.01.27.01662
Продукты сторонних производителей - ERP-US	NAEH-SCHA NO 250V	10.01.27.01851
Продукты сторонних производителей - ERP-US	NAEH-SCHA NC 250V	10.01.27.01852
Сита вставка	SIEB-EINS 24x 41 NLS	10.01.27.01862
Продукты сторонних производителей - ERP-US	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905
Электромагнитный клапан	EMVP 6 24V-DC 3/2 NC	10.05.02.00293
Электромагнитный клапан	EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC	10.05.02.00294
Пережимной клапан	QV G3/8-IG	10.05.06.00085
Пережимной клапан	QV G3/4-IG	10.05.06.00093
Уплотнительный элемент	DR-10x50 NBR	10.05.06.00113
Шаровой кран	KVZ 8 2/2	10.05.08.00018
Реле вакуума/давления	VSi VP10 D M12-4	10.06.02.00798
Вакуумметр	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

