Piastra di aspirazione (tonda)

SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.23.00008

SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Tessuto di silicato ST
Misura	140,00
Temperatura di lavoro max.	600,0 °C
Connessione	G3/8-IG

La piastra di aspirazione SPL-HT (anello di tenuta + supporto) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SPL-HT – disponibile in diversi diametri
- Supporto – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPL-HT



Dati di costruzione SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	39,00 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	8,0 mm
Diametro Ds	138,0 mm
Misura della chiave SW3	95,0 mm
Diametro Dmax(S)	159,5 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Piastra di aspirazione (tonda)

SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.23.00008

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Tessuto di silicato ST
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	1.700,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	740,00 N
Peso	1.390,0 g
Volume	50,000 cm^3
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar	47,0 l/min
Misura	140,00
Temperatura di lavoro max.	600,0 °C
Famiglia di prodotti	SPL-HT

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.23.00008**

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.23.00008

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SPL	DR-SPL-HT 140 ST	10.01.23.00018

Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.23.00008

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SPL	DR-SPL-HT 140 ST	10.01.23.00018

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it