

Art.-Nr.: 10.01.24.00021

**Technische Daten**


Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85,0 Shore A
Zusatzfunktion Sauger	Friction Disc
Anschluss	RA
Nippelwerkstoff	Aluminium

SAOXM 60x20 ED-85 RA

Der Glockensauggreifer SAOXM (Elastomerteil mit Einleger inkl. Reibelement + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Glockensauger vom Typ SAOXM - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Abmessungen
- Einleger - inklusive angespritztem Reibelement
- Connector-Oberteil - verfügbar mit verschiedenen Gewinden
- Connector-Unterteil

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SAOXM, Schmalz-Connector Einleger, Schmalz-Connector Oberteil (Schmalz-Connector Adapter), Schmalz-Connector Unterteil (Schmalz-Connector Schraube)

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Höhe H	30,80 mm
Nenn Durchmesser dn	5,10 mm
Federweg Z	4,5 mm
Länge L4	31,80 mm
Saugerbreite Bs	18,70 mm
Ls	61,80 mm
Schlüsselweite SW3	5,0 mm
Lmax(S)	67,00 mm
Bmax(S)	24,00 mm

Konstruktionsdaten SAOXM 60x20 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.24.00021

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	10,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	56,00 N
Gewicht	34,9 g
Abmessung (LxB)	60 x 20
Querkraft	44,0 N
Querkraft geölte Oberfläche	62,0 N
Volumen	5,000 cm ³
Produktfamilie	SAOXM

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.24.00021

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.24.00021**

Typ		Artikelnummer
Glockensauger (oval)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001
Schmalz-Connector Einleger	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00009
Schmalz-Connector Adapter	SC-A 045-AR RA L	10.01.06.03135
Schmalz-Connector Schraube	SC-S 045 L	10.01.06.02740

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.24.00021**

Typ		Artikelnummer
Glockensauger (oval)	SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR	10.01.24.00001
Schmalz-Connector Einleger	SC-I 045 AR-FDC	10.01.24.00009

