



Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Corsa ago Z(NA)	10,0 mm


SNG-AP 10 1.2 V 10

La pinza di presa ad aghi SNG-AP viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Pinza di presa ad aghi del tipo SNG-AP – disponibile in diversi diametri ago et corsa ago

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, copertura

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, sistema di supporto, potenziamento sensore (set di potenziamento), raccordo a innesto angolare



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	22,00 mm
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	35,00 mm
Altezza H2	64,40 mm
Altezza H	105,50 mm
Filettatura G1	M5-IG
Griglia forata Y1	29,0 mm
Griglia forata X1	29,0 mm
Angolo d'innesto W(E)	45,0 °
Corsa ago Z(NA)	10,0 mm

Dati di costruzione SNG-AP 10 1.2 V 10

Art.-Nr.: 10.01.29.00381

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	225,0 g
Posizione di installazione	BEL
Numero aghi	10
Diametro dell'ago	1,2 mm
Funzione supplementare	Corsa variabile
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 75 °C
Famiglia di prodotti	SNG-AP

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.29.00381

**Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00381**

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema di supporto	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema di supporto	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema di supporto	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Set di potenziamento	SET SNG AP-Sensor	10.01.29.00400
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00381**

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-AP/AE 10	10.01.29.00420
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10	10.01.29.00408

