


Art.-Nr.: 10.01.27.01884

**Технические данные**

| Attribute | Value |
|--|----------------------------|
| Вес | 15.000 kg |
| Функция | Автоматическое опорожнение |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | -1,00 ... 0,50 бар |
| Длина L | 431.00 mm |
| Ширина B | 276.00 mm |
| Высота H | 615.00 mm |
| Напряжение | 24V - DC |
| Утверждение | UL/CSA |
| Приведение в действие | Посторонние |

NLS 431x276x615 AD F

Сепаратор NLS поставляется готовым к подключению. Подключение к шинной системе осуществляется потребителем. При необходимости предоставляется функциональный блок.

**Конструктивные данные**

| Attribute | Value |
|-----------|-----------|
| Длина L | 431.00 mm |
| Ширина B | 276.00 mm |
| Высота H | 615.00 mm |

Конструктивные данные NLS 431x276x615 AD F

**Технические данные**

| Attribute | Value |
|------------|---|
| Применения | Без сетевого модуля, датчики и исполнительные механизмы с разъемами M12 |



Art.-Nr.: 10.01.27.01884

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.27.01884**Заказать аксессуары для данных 10.01.27.01884**

| Тип | | Artikelnummer |
|--|------------------------|----------------|
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | VSL 48-38 PU-DS-AS TR | 10.07.09.00031 |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | VSL 19-13 PVC-DS KL-TR | 10.07.09.00016 |

**Данные для заказа запасных частей 10.01.27.01884**

| Тип | | Artikelnummer |
|--|-------------------------|----------------|
| Запорный клапан | SVK G3/8-IG | 10.01.27.01662 |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | NAEH-SCHA NO 250V | 10.01.27.01851 |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | NAEH-SCHA NC 250V | 10.01.27.01852 |
| Сита вставка | SIEB-EINS 24x 41 NLS | 10.01.27.01862 |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | SD G3/8-AG 20x56 SEG | 10.02.01.00905 |
| Электромагнитный клапан | EMVP 6 24V-DC 3/2 NC | 10.05.02.00293 |
| Электромагнитный клапан | EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC | 10.05.02.00294 |
| Пережимной клапан | QV G3/8-IG | 10.05.06.00085 |
| Пережимной клапан | QV G3/4-IG | 10.05.06.00093 |
| Уплотнительный элемент | DR-10x50 NBR | 10.05.06.00113 |
| Шаровой кран | KVZ 8 2/2 | 10.05.08.00018 |
| Реле вакуума/давления | VSi VP10 D M12-4 | 10.06.02.00798 |
| Вакуумметр | VAM 40 V U BAR | 10.07.02.00046 |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | VSL 4-2 PU MI-TR | 10.07.09.00001 |
| Продукты сторонних производителей - ERP-US | VSL 6-4 PU MI-TR | 10.07.09.00002 |

