


Ventosa (tonda)

## SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00655




SAUG-SCG 30 SI-HD-65

La pinza di presa di flusso SCG per i prodotti alimentari secchi è costruita da due parti. Per ricevere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari ordinare:

- Pinza di presa del tipo SCG (1° passo) – disponibile con possibilità di montaggio assiale o laterale
- Ventosa (2° passo)

Accessorio: Raccordo a innesto



Dati di costruzione SAUG-SCG 30 SI-HD-65

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	30,00
Altezza H	24,10 mm

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	24,10 mm
Diametro esterno D1	31,0 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Filettatura G1	M37x1-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Freccia elastica Z	2,8 mm
Diametro Ds	30,2 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm
Diametro Dmax(N)	39,6 mm



Ventosa (tonda)

## SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00655



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	10,30 g
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Consumo d'aria	l/min
Consumo d'aria [m <sup>3</sup> /h]	m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione	l/min
Capacità di aspirazione [m <sup>3</sup> /h]	m <sup>3</sup> /h
Forza di presa	N
Famiglia di prodotti	SAUG-SCG



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.30.00655](http://www.schmalz.com/10.01.30.00655)



### Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2025**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.30.01100 SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B**



### Dati di ordinazione accessori 10.01.30.00655

Typ	Numero articolo
Pinze di presa di flusso (mod)	10.01.30.00092
Pinze di presa di flusso (mod)	10.01.30.00359
Pinze di presa di flusso (mod)	10.01.30.00170
Pinze di presa di flusso (mod)	10.01.30.00360



### Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.30.00655

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto SI-HD (tondo)	10.01.06.03746



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00655](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00655)

2