

Art.-Nr.: 10.01.29.00340

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	0,8 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Course des aiguilles Z(NA)	3,0 mm


SNG-AP 10 0.8 V 3

Le préhenseur à aiguilles SNG-AP est livré prêt au montage. Le produit consiste en :

- Préhenseur de type SNG-AP - disponible en différents diamètres des aiguilles et courses des aiguilles

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, chape

Accessoires disponibles : plaque de fixation, system de support, complément capteur (kit de post-équipement), raccords rapides soudés



Données de construction SNG-AP 10 0.8 V 3

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	28,00 mm
Longueur L	65,00 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	46,10 mm
Hauteur H	80,20 mm
Filetage G1	M5-F
Espacement des trous Y1	29,0 mm
Espacement des trous X1	29,0 mm
Angle de piqure W(E)	30,0 °
Course des aiguilles Z(NA)	3,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.29.00340

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	190,0 g
Position d'installation	BEL
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	0,8 mm
Fonction supplémentaire	Course variable
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 75 °C
Famille de produits	SNG-AP

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00340

**Données de commande des accessoires 10.01.29.00340**

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Système de support	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Système de support	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Système de support	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Kit de post-équipement	SET SNG AP-Sensor	10.01.29.00400
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00340**

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-AP/AE 10 0.8 3	10.01.29.00405
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-AP/AE 3	10.01.29.00419


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00340