



SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

La pinza di presa di flusso SCG-HSS viene fornita già assemblata. Il prodotto consiste in:


- Pinza di presa tipo SCG-HSS con generatore di vuoto integrato

Parti di ricambio disponibili: perni

Accessori disponibili: condotto dell'aria di scarico, set di montaggio, tubi dell'aria compressa, raccordi a pressione

Dati tecnici

Attributo	Valore
Funzione supplementare di un eiettore	Condotto dell'aria di scarico assiale
Classe di potenza	E100
Diametro Ds	47,0 mm
Numero di eiettori	1
Freccia elastica Z (max.)	25,00 mm



Dati di costruzione SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B1	73,00 mm
Larghezza B2	72,00 mm
Altezza H1	143,50 mm
Altezza H2	75,50 mm
Altezza H	105,00 mm
Diametro esterno D2	50,0 mm
Diametro esterno D	73,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	G 1/8"-IG
Filettatura G2	G 1/8"-IG

Art.-Nr.: 10.01.30.01058

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	520,0 g
Funzione supplementare di un eiettore	Condotto dell'aria di scarico assiale
Classe di potenza	E100
Temperatura d'intervento	5 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	SCG-HSS
Stato ESD	conforme

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.30.01058

**Ordinare gli accessori dati 10.01.30.01058**

Typ		codice articolo
Set di montaggio	SET SCG-HSS M5 KUKA	10.01.30.01065
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 40x80 SCG	10.01.30.00352
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vacuostato/pressostato	VSi V M8-4	10.06.02.00567
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M	10.01.45.00032
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M	10.01.45.00033

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.30.01058**

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SCG-HSS 55	10.01.30.01066

