

Art.-Nr.: 10.01.29.00396



SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Données techniques


Attribut	Valeur
Communication	IO-Link (Class B)
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Course des aiguilles Z(NA)	10,0 mm

Le préhenseur à aiguilles SNGi-AE est livré prêt au montage. Le produit consiste en :

- Préhenseur de type SNGi-AE - disponible en différents diamètres des aiguilles et courses des aiguilles

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, chape

Accessoires disponibles : système de support, plaque de fixation, câble de raccordement, répartiteur de branchement



Données de construction SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	87,50 mm
Longueur L2	22,00 mm
Longueur L	80,00 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	51,50 mm
Hauteur H	151,50 mm
Filetage G1	M5-F
Filetage G2	M12x1-M
Hauteur H3	94,50 mm
Espacement des trous X1	29,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.29.00396

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 53
Consommation de courant	900,00 mA
Poids propre	515,0 g
Tension DC	24 V - DC
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	1,2 mm
Fonction supplémentaire	Course variable
Température de travail	5 ... 50 °C
Famille de produits	SNGi-AE

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.29.00396

**Données de commande des accessoires 10.01.29.00396**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Répartiteur de branchement	ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.04336
Plaque de fixation	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Système de support	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Système de support	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.29.00396**

Typ		num
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-AP/AE 10	10.01.29.00420
Jeu d pièces d rech pince d'aiguille	ERS SNG-AP/AE 10 1.2 10	10.01.29.00408


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00396