



## Dati tecnici


Attributo	Valore
Numero aghi	6
Diametro dell'ago	1,5 mm
Funzione supplementare	Corsa variabile, alta forza
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Corsa ago Z(NA)	25,0 mm

SNG-V 6 1.5 V-HP-25

La pinza di presa ad aghi SNG-V viene fornito come componente pronto per il collegamento.

Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, superficie di presa

Accessori disponibili: piastra di fissaggio (BEF-PL), sistema di supporto (HTS)



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	229,00 mm
Larghezza B2	10,00 mm
Larghezza B	48,00 mm
Altezza H1	111,60 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	87,20 mm
Diametro interno d1	11,0 mm
Diametro interno d	6,60 mm
Filettatura G1	M5-IG
Filettatura G2	G 1/8"-IG

Dati di costruzione SNG-V 6 1.5 V-HP-25

# Pinza di presa ad aghi SNG-V 6 1.5 V-HP-25



Art.-Nr.: 10.01.29.00568



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	1.140,0 g
Numero aghi	6
Diametro dell'ago	1,5 mm
Funzione supplementare	Corsa variabile, alta forza
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 7,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SNG-V
Posizione di installazione	Qualsiasi



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.29.00568](http://www.schmalz.com/10.01.29.00568)



## Ordinare gli accessori dati 10.01.29.00568

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG	10.01.29.00403
Sistema di supporto	HTS-A2 SNG AP/AE OP	10.01.29.00622
Sistema di supporto	HTS-A3 SNG AP/AE OP	10.01.29.00619
Sistema di supporto	HPS-SNG 2M6 AP/AE OP	10.01.29.00666
Raccordo a innesto dritto	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Raccordo a innesto angolare	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.29.00568

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-V-HP 6 1.5 25	10.01.29.00576



## Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.29.00568

Typ		codice articolo
Kit pezzi d ric pinza presa ad aghi	ERS SNG-V-HP 6 1.5 25	10.01.29.00577



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00568](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.29.00568)