


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul boyutu	0,7 mm
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Vakum

VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	89.00 mm
Uzunluk L	133.10 mm
Genişlik B	55.00 mm
Yükseklik H1	53.00 mm
Yükseklik H	37.90 mm
Dış çap D	25.40 mm
İç çap d	6.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	M4-M
Dış uzunluğu LG2	7.6 mm

Tasarım verileri VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.36.00206



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00206

Art.-Nr.: 10.01.36.00206

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.36.00206**

Typ		Ürün numarası
Solenoid valf basıncı	EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00288
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.36.00206**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Ejektör modülü	SEP HV 2 07 13	10.02.01.01394
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 13 SD	10.02.01.01426

