


Ventosa (redonda)

## SAUG-SCG 50 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00593



### Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00
Altura H	31,50 mm

SAUG-SCG 50 SI-HD-65

La garra de flujo SCG para alimentos secos está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), son necesarios los siguientes pasos de pedido:

- Garra de flujo SCG (posición 1) – disponible con posibilidad de montaje axial o lateral
- Ventosa (posición 2)

Accesorios disponibles: Instantáneo en versión acodada



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	31,50 mm
Diámetro exterior D1	51,0 mm
Diámetro nominal dn	27,00 mm
Rosca G1	M37x1-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,2 mm
Diámetro Ds	50,3 mm
Diámetro Dmax(S)	51,5 mm
Diámetro Dmax(N)	39,6 mm

Datos de diseño SAUG-SCG 50 SI-HD-65



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00593](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00593)

1

Ventosa (redonda)

# SAUG-SCG 50 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00593



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	16,70 g
Tamaño	50,00
Número de pliegues	0,0
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Temperatura de uso	°C
Consumo de aire	l/min
Consumo de aire [m³/h]	m³/h
Capacidad de aspiración	l/min
Capacidad de aspiración [m³/h]	m³/h
Fuerza de retención	N
Familia de productos	SAUG-SCG



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.30.00593](http://www.schmalz.com/10.01.30.00593)



## Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.30.01102 SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B**



## Datos de pedido accesorios 10.01.30.00593

Typ	Número de artículo
Garra de flujo (mod)	10.01.30.00092
Garra de flujo (mod)	10.01.30.00359
Garra de flujo (mod)	10.01.30.00170
Garra de flujo (mod)	10.01.30.00360



## Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.30.00593

Typ	Número de artículo
Ventosa plana SI-HD (redonda)	10.01.06.03467



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00593](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00593)

2