

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00655



SAUG-SCG 30 SI-HD-65


Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

- Préhenseur à flux SCG (étape 1) - disponible pour le montage sur axe ou latéral
- Ventouses (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	30,00
Hauteur H	24,10 mm



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	24,10 mm
Diamètre extérieur D1	31,0 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Filetage G1	M37x1-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	2,8 mm
Diamètre Ds	30,2 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm
Diamètre Dmax(N)	39,6 mm

Données de construction SAUG-SCG 30 SI-HD-65



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00655

1

Ventouse (ronde)

SAUG-SCG 30 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00655



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Poids propre	10,30 g
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Consommation d'air	l/min
Consommation d'air [m ³ /h]	m ³ /h
Capacité d'aspiration	l/min
Capacité d'aspiration [m ³ /h]	m ³ /h
Force de préhension	N
Famille de produits	SAUG-SCG



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.30.00655



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.30.01100 SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B**



Données de commande accessoires 10.01.30.00655

Typ	Nombre d'article
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00092
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00359
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00170
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00360



Données de commande pièces d'usure 10.01.30.00655

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate SI-HD (ronde)	10.01.06.03746



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00655

2