


Ventouse (ronde)

## SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Art.-Nr.: 10.01.30.00661




SAUG-SCG 20 SI-HD-65

Le préhenseur à flux SCG pour les produits alimentaires secs est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complet (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :

- Préhenseur à flux SCG (étape 1) - disponible pour le montage sur axe ou latéral
- Ventouses (étape 2)

Accessoires disponibles : raccord à vis emboîtable



Données de construction SAUG-SCG 20 SI-HD-65

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	20,00
Hauteur H	19,60 mm

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	19,60 mm
Diamètre extérieur D1	22,0 mm
Diamètre nominal dn	11,00 mm
Filetage G1	M37x1-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Diamètre Dmax(S)	23,0 mm
Diamètre Dmax(N)	39,6 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00661](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00661)

1

Ventouse (ronde)

## SAUG-SCG 20 SI-HD-65



Art.-Nr.: 10.01.30.00661



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Poids propre	8,40 g
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Consommation d'air	l/min
Consommation d'air [m <sup>3</sup> /h]	m <sup>3</sup> /h
Capacité d'aspiration	l/min
Capacité d'aspiration [m <sup>3</sup> /h]	m <sup>3</sup> /h
Force de préhension	N
Famille de produits	SAUG-SCG



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.30.00661](http://www.schmalz.com/10.01.30.00661)



### Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.30.01099 SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B**



### Données de commande accessoires 10.01.30.00661

Typ	Nombre d'article
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00092
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00359
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00170
Préhenseur de courant (mod)	10.01.30.00360



### Données de commande pièces d'usure 10.01.30.00661

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate SI-HD (ronde)	10.01.06.03888



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00661](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.30.00661)

2