

garra de vacío

# FMP-SW60 838 5R18 O10O10 F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.00658




## Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	3,600 kg
Accesorios de forma	Recto
Función adicional plano aspirante	Filtro
Tipo de material	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Longitud L	838,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Familia de productos	FMP
Disposición	5R18

FMP-SW60 838 5R18 O10O10 F G60

- Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
- Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
- Integrado en la placa de cierre
- Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	798,00 mm
Longitud L	838,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	116,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	70,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Longitud L3	90,00 mm
Anchura B3	21,60 mm
Altura H3	7,70 mm

Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño

Datos de diseño FMP-SW60 838 5R18 O10O10 F G60



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00658](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00658)

1

garra de vacío

# FMP-SW60 838 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00658



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	3,600 kg
Función adicional plano aspirante	Filtro
Tipo de material	Schaum Offen, Höhe 2 x 10 mm
Número de células de aspiración	220
Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar	600,0 l/min
Familia de productos	FMP
Disposición	5R18
con	Filtro
Elemento de hermetizado	Espuma d sellado
Fuerza de aspiración a -250 mbar	670,00 N

Nota: Consumo de aire: A una presión de entrada de aire comprimido de 5,5 bar / Fuerza de aspiración: Con un vacío de -0,25 bar y ocupación total de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablero de madera con superficie texturizada) / Capacidad de aspiración requerida: El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar al menos el volumen de aspiración especificado (en la pieza de conexión de vacío de la FMP) a un vacío de -0,25 bar, pero máx. 135 % del volumen de aspiración especificado



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.38.00658](http://www.schmalz.com/10.01.38.00658)



## Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2027**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00658](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00658)

2

garra de vacío

# FMP-SW60 838 5R18 O10O10 F G60

Art.-Nr.: 10.01.38.00658



## Datos de pedido accesorios 10.01.38.00658

Typ	Número de artículo
Tapa (complejo)	26.07.03.00002
Válvula electromagnética	10.05.02.00069
Placa de bridas	10.01.10.05701
Flexalink	10.01.03.00175
Suspensión, flexibles	10.01.10.05697
Suspensión, flexibles	10.01.10.05695
Suspensión, flexibles	10.01.10.05687
Suspensión, flexibles	10.01.10.05168
Suspensión, flexibles	10.01.10.05698
Suspensión, flexibles	10.01.10.05696
Suspensión, rígida	10.01.10.05810
Suspensión, rígida	10.01.10.05806
Suspensión, rígida	10.01.10.05809
Suspensión, rígida	10.01.10.05805
Suspensión, rígida	10.01.10.05808
Suspensión, rígida	10.01.10.05803
Módulo de bridas	10.01.21.00244
Kit fijación interruptor proximidad	10.01.38.01194
Kit de fijación	10.01.21.01291
Kit de fijación	10.01.21.02407
Kit de fijación	10.01.21.00243
Filtro de polvo	10.07.01.00259
Manómetro de vacío	10.07.02.00046
Unidad de válvulas	10.01.21.02405
Tubo flexible de vacío (metro)	10.07.09.00034
Vacuestato (mont)	10.06.02.00343
Vacuestato (mont)	10.01.38.02485
Distribuidor de vacío	10.01.10.02779
Placa de bridas	10.01.21.00313
Flexalink	10.01.03.00207
Conexión de tubo flexible, curvo	10.01.38.00300
Conexión de tubo flexible, recta	10.01.38.00301
Placa de cierre (mont)	10.01.21.01280



## Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.00658

Typ	Número de artículo
Chapa embellecedor	10.01.38.00639



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00658

3

garra de vacío

# FMP-SW60 838 5R18 O10O10 F G60



Art.-Nr.: 10.01.38.00658



## Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.00658

Typ	Número de artículo
Placa hermetizante (mont)	10.01.38.00628



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00658](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00658)

4