




VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul boyutu	1,3 mm
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Akış



Tasarım verileri VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	143.00 mm
Uzunluk L	195.80 mm
Genişlik B	55.00 mm
Yükseklik H1	67.00 mm
Yükseklik H	51.90 mm
Dış çap D	25.40 mm
İç çap d	8.00 mm
Dış G1	G 1/8"-F
Dış G2	M4-M
Dış uzunluğu LG2	8.6 mm

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.36.00169



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.36.00169

Art.-Nr.: 10.01.36.00169



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.36.00169

Typ		Ürün numarası
Solenoid valf basıncı	EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P	10.05.01.00289
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-AB1	10.01.30.00015
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x7.5-EL1	10.01.30.00208
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 55x9.5-JP1	10.01.30.00194
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x10.5-AD1	10.01.30.00016
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x11.5-UNI	10.01.30.00017
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 80x12-ST1	10.01.30.00167
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.36.00169

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Ejektör modülü	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 22 SD	10.02.01.01418

