



Art.-Nr.: 10.01.38.10069



FA-Mi SVK 442 3R18 O20

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Función	intelligent
Longitud L	442,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo
Fuerza de aspiración a -250 mbar	550,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm



Datos de diseño FA-Mi SVK 442 3R18 O20

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	402,00 mm
Longitud L	442,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	112,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	70,00 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Longitud L3	134,30 mm
Cuadrícula de orificios Y1	90,0 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo



Art.-Nr.: 10.01.38.10069

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Peso	2,500 kg
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración	65
Función	intelligent
Presión operativa óptima	5,00 bar
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Tensión	24V - DC
Conexión eléctrica	Hembra M12, 5 pol
Elemento de hermetizado	Espuma d sellado
Fuerza de aspiración a -250 mbar	550,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.10069

**Datos de pedido accesorios 10.01.38.10069**

Typ	Número de artículo
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M
Módulo de bridas	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M
Módulo de bridas	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M
Placa de bridas	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Cable de conexión	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Distribuidor de conexiones	ASV SM/CPi B-M12-5 2x5-M12-4

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.10069**

Typ	Número de artículo
Esfera	KUG 5.2 5401 CR-ST G100
Marco obturador	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10069

Sistema de agarre por vacío FA-M

FA-Mi SVK 442 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10069



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.10069

Typ		Número de artículo
Pl. hermet. (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)	DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07232



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10069