


Art.-Nr.: 10.01.38.10070




Teknik veriler

Attribute	Value
Uzunluk L	442,00 mm
Geniřlik B	130,00 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds	40,0 mm
Valf tipi	Çek valf
Şekil	Push In
250 mbar'da emme kuvveti	240,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 54 mm

FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L2	402,00 mm
Uzunluk L	442,00 mm
Geniřlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	147,00 mm
Yükseklik H2	55,00 mm
Yükseklik H	105,00 mm
Dış çap D	32,00 mm
Nominal çap dn	12,00 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds	40,0 mm
Uzunluk L3	134,30 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	Çek valf

Tasarım verileri FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10070

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2,600 kg
Emme hücresi sayısı	22
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık
Şekil	Push In
250 mbar'da emme kuvveti	240,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 54 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.10070**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.10070**

Typ		Ürün numarası
Montaj seti	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Montaj seti	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Flange module	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.10070**

Typ		Ürün numarası
Top	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10070

Vakumlu Alan Kavrama Sistemi FA-M

FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10070



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.10070

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10070