préhenseur de surface par le vide

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art.-Nr.: 10.01.43.00016

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,1 mm
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur NPN
Poids propre	2,000 kg
Construction d'un générateur vide	Module d'éjecteur SEP
Fonction supplémentaire préhenseur de surface	1x vanne de commande vide / souffler
Longueur L	300,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H	131,40 mm
Arrangement	3R18
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

Le système de préhension de surface FXCB est livré en tant que produit prêt à être raccordé.



Données de construction FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	331,00 mm
Longueur L2	99,00 mm
Longueur L	300,00 mm
Largeur B1	159,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	137,40 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	131,40 mm
Diamètre nominal dn	10,00 mm
Longueur L3	102,00 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

préhenseur de surface par le vide

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art.-Nr.: 10.01.43.00016

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	2,000 kg
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration	45
Capacité d'aspiration max.	354,0 l/min
Famille de produits	FXCB
Capacité de charge (verticale)	80,0 N
Capacité de levage (horizontale)	350,0 N

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.43.00016**

Données de commande des accessoires 10.01.43.00016

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Répartiteur de branchement	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Répartiteur de branchement	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Câble de raccordement	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

Données de commande des pièces de rechange 10.01.43.00016

Typ		num
feuille de masquage	MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR	10.01.11.03375
Plaque d'étanchéité (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658
Silencieux (rectangulaire)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Carter (géométrie complexe)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB	10.01.43.00021

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr