

Art.-Nr.: 10.01.43.00128




ROB-SET FXCB UR SPB2

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL



Tasarım verileri ROB-SET FXCB UR SPB2

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Tip	3,5,10,16
Kontrol Valfi	Normalde açık
için	Evrensel Robotlar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	114.40 mm
Uzunluk L	297.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	123.20 mm
Yükseklik H1	164.00 mm
Yükseklik H2	47.00 mm
Yükseklik H	158.00 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Uzunluk L3	102.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.43.00128

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.200 kg
Emme hücresi sayısı	15
Vakum debisi (maks.)	525.9 l/min
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N
için	Evrensel Robotlar

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00128

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00128**

Typ		Ürün numarası
Solenoid valf	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00128