

Art.-Nr.: 10.01.43.00143



ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Teknik veriler


Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Tip	HC20DT-B12 <2022
Kontrol Valfi	Normalde açık
için	YASKAWA

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL



Tasarım verileri ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	99.00 mm
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	137.40 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	131.40 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Uzunluk L3	102.00 mm



ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Art.-Nr.: 10.01.43.00143



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	2.000 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	45
Vakum debisi (maks.)	525.9 l/min
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N
için	YASKAWA

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00143



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00143

Typ	Ürün numarası
Solenoid valf	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00143