

Art.-Nr.: 10.01.43.00148



ROB-SET FXCB FANUC SPB2

**Teknik veriler**


| Attribute             | Value                  |
|-----------------------|------------------------|
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama        |
| Tip                   | CRX                    |
| Kontrol Valfi için    | Normalde açık<br>FANUC |

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL



Tasarım verileri ROB-SET FXCB FANUC SPB2

**Tasarım verileri**

| Attribute      | Value     |
|----------------|-----------|
| Uzunluk L1     | 331.00 mm |
| Uzunluk L2     | 114.40 mm |
| Uzunluk L      | 297.00 mm |
| Genişlik B1    | 159.00 mm |
| Genişlik B     | 123.20 mm |
| Yükseklik H1   | 164.00 mm |
| Yükseklik H2   | 47.00 mm  |
| Yükseklik H    | 158.00 mm |
| Nominal çap dn | 10.00 mm  |
| Uzunluk L3     | 102.00 mm |



# ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Art.-Nr.: 10.01.43.00148



## Teknik veriler

| Attribute                   | Value        |
|-----------------------------|--------------|
| Ağırlık                     | 2.000 kg     |
| Emme hücresi sayısı         | 15           |
| Vakum debisi (maks.)        | 525.9 l/min  |
| Ürün ailesi                 | ROB-SET-FXCB |
| Yük kapasitesi (dikey)      | 80.0 N       |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 350.0 N      |
| için                        | FANUC        |

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.43.00148](http://www.schmalz.com/10.01.43.00148)



## Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00148

| Typ                       | Ürün numarası                    |
|---------------------------|----------------------------------|
| Solenoid valf             | EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC |
| Susturucu (küp şeklinde)  | SD 97x34x20 FXCB                 |
| Vakum/basınç anahtarı     | VSi V D M8-4                     |
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB2 40 SI-55 P                  |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00148](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00148)