

Art.-Nr.: 10.01.43.00160




ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Le kit de préhension pour robot FXCB est livré non monté. Contenu de la livraison :

- Système de préhension de surface FXCB
- Module de liaison MOD-FLAN (en option)
- Câble de raccordement ASK-B
- Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : module de liaison MOD-FLAN (en option), câble de raccordement ASK-B, clinquant avant MASK-FOL, électrovanne EMV, plaque d'étanchéité DI-PL, silencieux SD

Accessoires disponibles : tuyau de vide / d'air comprimé VSL



Données de construction ROB-SET FXCB DOOSAN SPB2

Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Type	Serie M,A,H
Vanne de commande avec	Sans courant, ouvert
por	Préhenseur de surf FXCB
	Doosan Robotics

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	331,00 mm
Longueur L2	114,40 mm
Longueur L	297,00 mm
Largeur B1	159,00 mm
Largeur B	123,20 mm
Hauteur H1	164,00 mm
Hauteur H2	47,00 mm
Hauteur H	158,00 mm
Diamètre nominal dn	10,00 mm
Longueur L3	102,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.43.00160

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	2,200 kg
Nombre de cellules d'aspiration	15
Capacité d'aspiration max.	525,9 l/min
Famille de produits	ROB-SET-FXCB
Capacité de charge (verticale)	80,0 N
Capacité de levage (horizontale)	350,0 N
por	Doosan Robotics

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.43.00160

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.43.00160**

Typ		num
Électrovanne	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
Silencieux (rectangulaire)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00160