

Art.-Nr.: 10.01.43.00183

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Tip	HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022
Kontrol Valfi için	Normalde açık YASKAWA


ROB-SET FXCB YASKAWA O20

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	99.00 mm
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	137.40 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	131.40 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Uzunluk L3	102.00 mm

Tasarım verileri ROB-SET FXCB YASKAWA O20

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Art.-Nr.: 10.01.43.00183



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	2.000 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	45
Vakum debisi (maks.)	525.9 l/min
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N
için	YASKAWA

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00183



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00183

Typ	Ürün numarası
Solenoid valf	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00183