

Art.-Nr.: 10.01.44.00373



Technische Daten


Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,3 mm
Sauggreifertyp	SPB2
Gewicht	0,850 kg
Aufbau Vakuum-Erzeuger	Ejektormodul SEP
Anzahl Saugzellen	22
Funktion	controlled
Länge L	220,00 mm
Breite B	80,00 mm
Höhe H	84,70 mm
Anzahl Ejektoren	3

FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

Der Flächengreifer FQE Xc wird als anschlussfertiges Produkt geliefert. Kundenspezifische sind Greifer auf Anfrage erhältlich.

Verfügbare Ersatzteile: Anschlusskabel, Vakuum-Manometer, Vakuum-Schalter, Vakuum-Schlauch, Ejektormodul, Strömungswiderstand, Sauggreifer

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Vakuum-Schlauch, Vakuum-Manometer, Vakuum-/Druckschalter, Flexolink, Kugelgelenke, Vakuum-Filter



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	220,00 mm
Breite B	80,00 mm
Höhe H1	130,30 mm
Höhe H2	24,30 mm
Höhe H	84,70 mm
Nenndurchmesser dn	10,00 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewinde G2	M5-IG
Durchmesser Ds	20,0 mm
Lochabstand Y1	62,4 mm

Konstruktionsdaten FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

Art.-Nr.: 10.01.44.00373

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,3 mm
Sauggreifertyp	SPB2
Bauart Vakuumschalter	PNP schaltend
Gewicht	0,850 kg
Luftverbrauch [l/min]	249,0 l/min
Steuerung Ventil	Stromlos offen

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.44.00373**Bestelldaten Zubehör 10.01.44.00373**

Typ		Artikelnummer
Anschlusskabel	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Vakuumanometer	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakuum-/Druckschalter	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Kugelgelenk	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Kugelgelenk	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Vakuuttassenfilter	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Vakuuttassenfilter	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
Vakuuttassenfilter	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123



Art.-Nr.: 10.01.44.00373



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.44.00373

Typ		Artikelnummer
Anschlusskabel	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Anschlusskabel	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakuumanometer	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakuum-/Druckschalter	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Ejektormodul	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Strömungswiderstand	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
Balgsauger (rund)	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

