

Art.-Nr.: 10.01.44.00443



## 技術資料

|            |                |
|------------|----------------|
| ノズル径       | 1.0 mm         |
| 構築真空スイッチ   | PNPスイッチング      |
| 質量         | 2.635 kg       |
| 真空発生器の実現   | エジェクタモジュール SEP |
| 吸引セルの本数    | 15             |
| グリッパーの長さ L | 300.00 mm      |
| 幅B         | 130.00 mm      |
| 高さ H       | 70.00 mm       |
| 真空パッドタイプ   | ペローズ真空パッド SPB2 |
| 径 Ds       | 20.0 mm        |
| 種類         | CRB15000       |
| 電磁弁        | ノーマルオープン       |
| バルブタイプ     | スロットルバルブ       |
| フォーム       | 四角形            |
| デザイン       | 一体型真空発生器/ロブセット |
| 用          | ABBロボティクス      |

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

搬送セットFQEは以下から構成されています：

- エリアグリッパー FQE-Xc と空圧真空発生器および電磁弁付き、吸い込みオン/オフおよび真空破壊オン/オフ用統合制御バルブ
- 取付フランジブラケット FLAN-PL
- 接続ケーブル ASK-B
- 圧縮エア供給ホース VSL


グリッパーのカスタマイズはお問い合わせください。

利用可能なスペアパーツ：スペアスポンジ、エジェクタノズル、プラグ、サイレンサーインサート、プラグインスクリー式ユニオン、ホーススリーブ、保護カバー、弾性材サクシオンカップ、フィルターディスク、落下防止スクリーインノズル

利用可能なアクセサリ：接続ケーブル、真空ホース、真空/圧力スイッチ、スプリングプランジャー、ボールジョイント、複数のFQEグリッパーをブロックするためのフランジモジュール、外部真空発生器、真空フィルター、真空バルブ、ソレノイドバルブ、真空ゲージ



Art.-Nr.: 10.01.44.00443



## デザインデータ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L            | 300.00 mm |
| 幅 B                   | 130.00 mm |
| 高さ H1                 | 135.00 mm |
| 高さ H2                 | 47.00 mm  |
| 高さ H                  | 70.00 mm  |
| 呼び径 dn                | 10.00 mm  |
| エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3 | 4.0 mm    |
| エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d4 | 4.0 mm    |

デザインデータ FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2



## 技術資料

|               |             |
|---------------|-------------|
| ノズル径          | 1.0 mm      |
| 真空パッドタイプ      | SPB2        |
| 構築真空スイッチ      | PNPスイッチング   |
| 質量            | 2.635 kg    |
| エア消費量 [l/min] | 249.0 l/min |
| 電磁弁           | ノーマルオープン    |
| 用             | ABBロボティクス   |



## 発注データ アクセサリ 10.01.44.00443

|     |         |    |                |
|-----|---------|----|----------------|
| Typ | SET FQE | 本数 | 10.01.44.00695 |
|-----|---------|----|----------------|