




FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Teknik veriler

Attribute	Value
Uzunluk L	442,00 mm
Geniřlik B	130,00 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds	40,0 mm
Valf tipi	Çek valf
Şekil	Push In
250 mbar'da emme kuvveti	240,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 54 mm



Tasarım verileri FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	402,00 mm
Uzunluk L	442,00 mm
Geniřlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	134,00 mm
Yükseklik H2	55,00 mm
Yükseklik H	105,00 mm
Nominal çap dn	12,00 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds	40,0 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	Çek valf

Art.-Nr.: 10.01.38.10032

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Tahliye derecesi	71,0 %
Ses seviyesi emiş	75,0 dB(A)
Ağırlık	2,900 kg
Hava tüketimi [l/dak]	350,0 l/min
Emme hücresi sayısı	22
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Vakum debisi (maks.)	910,0 l/min
Boyut	1x66
Kontrol Valfi	Normalde açık
Sızdırmazlık elemanı	Suction cups
Şekil	Push In
250 mbar'da emme kuvveti	240,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 54 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.10032**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.10032**

Typ	Ürün numarası
Montaj seti	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN
Montaj seti	SET FA-X/FA-M
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M
Flange module	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.10032**

Typ	Ürün numarası
Top	KUG 5.2 5401 CR-ST G100
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR
Susturucu (küp şekli-inst.)	SD 141.9x96x40 FA-X

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032

vakumlu alan tutucu

FA-Xb SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10032



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.10032

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10032