





FA-Mc SVK 442 3R18 O20

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Uzunluk L	442,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Valf tipi	Çek valf
250 mbar'da emme kuvveti	550,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 18 mm



Tasarım verileri FA-Mc SVK 442 3R18 O20

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	402,00 mm
Uzunluk L	442,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	112,00 mm
Yükseklik H2	20,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Dış çap D	32,00 mm
Nominal çap dn	12,00 mm
Uzunluk L3	134,30 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	Çek valf

Art.-Nr.: 10.01.38.10068

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	2,500 kg
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	65
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık
Gerilim	24V - DC
Elektrik bağlantısı	Socket M12, 5-pole
Sızdırmazlık elemanı	Sealing foam
250 mbar'da emme kuvveti	550,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 18 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.10068**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.10068**

Typ		Ürün numarası
Montaj seti	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Montaj seti	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Flange module	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.10068**

Typ		Ürün numarası
Top	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10068

vakumlu alan tutucu

FA-Mc SVK 442 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10068



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.10068

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
	10.01.38.07232



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10068