

garra de vacío

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi



Art.-Nr.: 10.01.43.00002




Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,1 mm
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Peso	1,350 kg
Función adicional plano aspirante	Vacuestato y presostato VSi
Longitud L	300,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H	131,40 mm
Disposición	3R18
Tipo de válvula	Resistencia al flujo

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

El sistema de planos aspirantes FMCB se suministra como producto listo para conectar.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	331,00 mm
Longitud L2	99,00 mm
Longitud L	300,00 mm
Anchura B1	159,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	137,40 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	131,40 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Diámetro nominal dn	10,00 mm
Longitud L3	102,00 mm

Datos de diseño FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00002

garra de vacío

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi



Art.-Nr.: 10.01.43.00002



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	1,350 kg
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración	45



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.43.00002



Datos de pedido accesorios 10.01.43.00002

Typ		Número de artículo
Distribuidor de vacío	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Cable de conexión	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Cable de conexión	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Válvula electromagnética	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR HD	10.07.09.00065



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.43.00002

Typ		Número de artículo
Chapa embellecedor	MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR	10.01.11.03375
Placa hermetizante (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Carcasa (geometría compleja)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB	10.01.43.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00002