

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi



Art.-Nr.: 10.01.43.00017




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,1 mm
Vacuostato in costruzione	Interruttore NPN
Peso	1,350 kg
Funzione supplementare di una presa ad area	Vacuostato a vuoto e pressostato VSi
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	131,40 mm
Disposizione	3R18

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Il sistema di presa ad area FMCB viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	331,00 mm
Lunghezza L2	99,00 mm
Lunghezza L	300,00 mm
Larghezza B1	159,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	137,40 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	131,40 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Diametro nominale dn	10,00 mm

Dati di costruzione FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00017

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi



Art.-Nr.: 10.01.43.00017



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	1,350 kg
Tipo di materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione	45
Famiglia di prodotti	FMCB
Capacità di carico (verticale)	80,0 N
Capacità di sollevamento (orizzontale)	350,0 N



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.43.00017



Ordinare gli accessori dati 10.01.43.00017

Typ		codice articolo
Distributore per vuoto	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Cavo di connessione	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Distributore di collegamento	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Distributore di collegamento	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Cavo di connessione	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Valvola elettromagnetica	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR HD	10.07.09.00065



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.43.00017

Typ		codice articolo
Lamiera maschera	MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR	10.01.11.03375
Piastra di tenuta (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658
Vacuostato/pressostato	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Alloggiamento (geometria compl.)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB	10.01.43.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00017