

ROB-SET FXCB KUKA SPB2

Art.-Nr.: 10.01.43.00129



ROB-SET FXCB KUKA SPB2

Teknik veriler


Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Tip	iiwa 7,14
Kontrol Valfi için	Normalde açık KUKA

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL



Tasarım verileri ROB-SET FXCB KUKA SPB2

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	114.40 mm
Uzunluk L	297.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	123.20 mm
Yükseklik H1	164.00 mm
Yükseklik H2	47.00 mm
Yükseklik H	158.00 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Uzunluk L3	102.00 mm



ROB-SET FXCB KUKA SPB2

Art.-Nr.: 10.01.43.00129



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	2.200 kg
Emme hücresi sayısı	15
Vakum debisi (maks.)	525.9 l/min
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N
için	KUKA

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00129



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00129

Typ	Ürün numarası
Solenoid valf	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00129