

Art.-Nr.: 10.01.43.00132



Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Tip	TM- und TM_S-Serie
Kontrol Valfi için	Normalde açık TECHMAN

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:


- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL



Art.-Nr.: 10.01.43.00132

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	114.40 mm
Uzunluk L	297.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B2	45.00 mm
Genişlik B	123.20 mm
Yükseklik H1	195.50 mm
Yükseklik H2	47.00 mm
Yükseklik H	190.50 mm
Nominal çap dn	10.00 mm

Tasarım verileri ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.600 kg
Emme hücresi sayısı	15
Vakum debisi (maks.)	525.9 l/min
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N
İçin	TECHMAN

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00132**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00132**

Typ	Ürün numarası
Solenoid valf	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00132