

Art.-Nr.: 10.01.44.00370



FQE Xc 120x60 SW50 O10


Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.5 mm
Ağırlık	0.310 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Ejektör modülü SEP
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 10 mm
Emme hücresi sayısı	16
Fonksiyon	kontrollü
Uzunluk L	120.00 mm
Genişlik B	60.00 mm
Yükseklik H	56.00 mm
Ejektör sayısı	2

Alan tutucu FQE Xc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir. Özelleştirilmiş tutucular istek üzerine temin edilebilir.

Mevcut yedek parçalar: bağlantı kablosu, vakum göstergesi, vakum sensörleri , vakum hortumu, ejektör modülü, akış kısıtlayıcı, vantuz

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum hortumu, vakum göstergesi, vakum/basınç sensörleri, flexolink, bilyeli mafsallar, vakum filtresi



Tasarım verileri FQE Xc 120x60 SW50 O10

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	120.00 mm
Genişlik B	60.00 mm
Yükseklik H1	101.50 mm
Yükseklik H2	10.00 mm
Yükseklik H	56.00 mm
Nominal çap dn	6.00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	M5-F
Delik aralığı Y1	44.4 mm
Delik aralığı X1	104.4 mm



Art.-Nr.: 10.01.44.00370

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.5 mm
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	0.310 kg
Hava tüketimi [l/dak]	42.0 l/min
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 10 mm
Kontrol Valfi	Normalde açık

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.44.00370**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.44.00370**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Vakum hortumu (metre)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Vakum hortumu (metre)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Bilyalı mafsall	KGL G1/8-IG G1/8-AG A2	10.01.03.00109
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.44.00370**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Ejektör modülü	SEP HF 2 06 13	10.02.01.01343
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00370