

Art.-Nr.: 10.01.44.00370

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,5 mm
Poids propre	0,310 kg
Construction d'un générateur vide	Module d'éjecteur SEP
Type de matière	Mousse O, Hauteur 10 mm
Nombre de cellules d'aspiration	16
Fonction	controlled
Longueur L	120,00 mm
Largeur B	60,00 mm
Hauteur H	56,00 mm
Nombre d'éjecteurs	2

FQE Xc 120x60 SW50 O10

Le préhenseur de surface FQE Xc est livrée prête à être raccordée. Des préhenseurs spécifiques aux clients sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange disponibles : câble de raccordement, vacuomètre, pressostat et vacuostat, tuyau de vide, module d'éjecteur, restriction au flux, ventouse

Accessoires disponibles : câble de raccordement, tuyau de vide, vacuomètre, vacuostat/pressostat, Flexolink, joints sphériques, filtre à vide

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	120,00 mm
Largeur B	60,00 mm
Hauteur H1	101,50 mm
Hauteur H2	10,00 mm
Hauteur H	56,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	M5-F
Espacement des trous Y1	44,4 mm
Espacement des trous X1	104,4 mm

Données de construction FQE Xc 120x60 SW50 O10


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00370

1

Art.-Nr.: 10.01.44.00370

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,5 mm
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	0,310 kg
Consommation d'air [l/min]	42,0 l/min
Type de matière	Mousse O, Hauteur 10 mm
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.44.00370

**Données de commande des accessoires 10.01.44.00370**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Flexible de vide (mètre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Flexible de vide (mètre)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Flexible de vide (mètre)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Articulation rotule	KGL G1/8-IG G1/8-AG A2	10.01.03.00109
Filtre à vide (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.44.00370**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Modules d'éjecteur	SEP HF 2 06 13	10.02.01.01343
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

