




FQE Xc 300x130 SW80 SPB2

エリアグリッパー FQE Xcは、すぐに接続可能な製品として納品されます。ロボット接続用のフランジや電磁弁用ケーブルなどが付属し、セットアップの簡易化に寄与する「ロボセット」をご用意しています。


スペアパーツ: 交換用スポンジ、交換用真空パッド、真空ゲージ、真空ホース、エジェクタ用真空カートリッジ、ワンタッチホースコネクタ

アクセサリ: 電気接続ケーブル、真空/圧力スイッチ、スプリングブランジャー、フレックスリンク、ボールジョイント、真空フィルタ

技術資料

属性	価値
ノズル径	0.8 mm
真空パッドタイプ	SPB2
質量	1.310 kg
真空発生器の実現	エジェクタモジュール SEP
吸引セルの本数	59
製品仕様	鷹揚
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H	88.10 mm
エジェクタ本数	3

デザインデータ



デザインデータ FQE Xc 300x130 SW80 SPB2

属性	価値
グリッパーの長さ L	300.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H1	133.70 mm
高さ H2	24.30 mm
高さ H	88.10 mm
呼び径 dn	10.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	M5-F
径 Ds	20.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	112.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.44.00375

技術資料

属性	値
ノズル径	0.8 mm
真空パッドタイプ	SPB2
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
質量	1.310 kg
エア消費量 [l/min]	249.0 l/min
電磁弁	ノーマルオープン

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.44.00375

データアクセサリを注文する 10.01.44.00375

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
真空ホース (メートル)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
真空ホース (メートル)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
真空ホース (メートル)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
フレックスリンク	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
ボールジョイント	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
ボールジョイント	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
真空フィルター	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
真空フィルター	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
真空フィルター	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123

Art.-Nr.: 10.01.44.00375



スペアパーツの注文データ 10.01.44.00375

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
接続ケーブル	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
真空マノメーター	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
エジェクタモジュール	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
流動抵抗	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
ペローズ真空吸着パッド	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

