

**Teknik veriler**

Nozul çapı	1,0 mm
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	2,635 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Ejektör modülü SEP
Emme hücresi sayısı	15
Uzunluk L	300,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds	20,0 mm
Tip	CRB15000
Kontrol Valfi	Normalde açık
Valf tipi	Akış direnci
Form	Dikdörtgen
Şekil	entegre vakum üretimi / Rob seti
için	ABB Robotik

FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

Taşıma seti FQE şunlardan oluşur:

- Entegre pnömatik vakum üretici ve kontrol vanaları ile emme açma/kapama ve üfleme açma/kapama için entegre kontrol vanalarına sahip alan tutucu FQE-Xc
- Flanş plakası FLAN-PL
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Basıncılı hava kaynağı hortumu VSL


Sorgulama üzerine özelleştirilmiş tutucular.

Mevcut yedek parçalar: yedek sünger, ejektör nozulları, tapalar, susturucu ekler, geçmeli dişli bağlantı, hortum manşonları, koruma kapakları, elastomer vantuzlar, filtre diskleri, akış direnci nozulları

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum hortumu, vakum/basınç şalterleri, yaylı bağlantılar, mafsallı bağlantılar, çeşitli FQE tutucuları bloke etmek için flanş modülleri, dış vakum jeneratörleri, vakum filtreleri, vakum valfleri, selenoid valfler, vakum manometreleri



Art.-Nr.: 10.01.44.00443

**Tasarım verileri**

Uzunluk L	300,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	135,00 mm
Yükseklik H2	47,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Nominal çap dn	10,00 mm
Delik boyutu d3	4,0 mm
Delik boyutu d4	4,0 mm

Tasarım verileri FQE RXc R 300x130 SW100 SPB2

**Teknik veriler**

Nozul çapı	1,0 mm
Vantuz tipi	SPB2
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	2,635 kg
Hava tüketimi [l/dak]	249,0 l/min
Kontrol Valfi	Normalde açık
için	ABB Robotik

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.44.00443**

Typ	Ürün numarası
Retrofitting kit	SET FQE 10.01.44.00695

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00443