

Art.-Nr.: 10.01.45.00004




SBPG M 50 SVE

Le Schmalz Bin-Picker SBPG est disponible dans les variantes suivantes :

- Avec génération du vide pneumatique intégrée et module de basculement
- Avec génération du vide pneumatique intégrée sans module de basculement
- Pour génération du vide externe avec module de basculement
- Pour génération du vide externe sans module de basculement

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Poids propre | 0,520 kg |
| Construction d'un générateur vide | Génération du vide externe |
| Longueur L | 316,00 mm |
| Dmk | 50,0 mm |
| Type | 50-4-M6 |
| Diamètre de la préhenseur D (GR) | 45,0 mm |



Données de construction SBPG M 50 SVE

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|----------------------------------|-----------|
| Longueur L1 | 248,00 mm |
| Longueur L | 316,00 mm |
| Largeur B | 67,00 mm |
| Diamètre nominal dn | 10,00 mm |
| Diamètre de la préhenseur D (GR) | 45,0 mm |

Art.-Nr.: 10.01.45.00004

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|-------------------------------|----------|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 20,00 N |
| Poids propre | 0,520 kg |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.45.00004

**Données de commande des accessoires 10.01.45.00004**

| Typ | | num |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| Module Electrovanne | VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M | 10.01.45.00032 |
| Module Electrovanne | VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M | 10.01.45.00033 |
| Support de ventouse | HTR-S UNI RA | 10.01.45.00005 |
| Adaptateur de changement rapide | SWA 45 SBPG | 10.01.45.00104 |
| Ventouse | RFBP 50 50 SPB2 | 10.01.45.00094 |
| Ventouse | RFBP 100 58 SPB2 | 10.01.45.00088 |
| Ventouse | RFBP 100 58 O10 | 10.01.45.00089 |
| Ventouse | RFBP 120 120 SPB2 | 10.01.45.00082 |
| Ventouse | RFBP 120 120 O10 | 10.01.45.00083 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.45.00004**

| Typ | | num |
|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Ventouse en cloche (ronde) | SVE 53 PU-55 G3/8-AG | 10.01.19.00257 |
| Adaptateur de changement rapide | SWA P/Pu 45 SBPG | 10.01.45.00008 |
| Vacuostats / pressostats | VSi V D M8-4 | 10.06.02.00577 |

