




Technische Daten

Attribut	Wert
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Höhe H	38,00 mm
Saugerbreite Bs	250,00 mm
Ls	350,00 mm
Zusatzfunktion Sauger	NFC-TAG
Bauform	Externe Vakuum-Erzeugung
Gewinde G4	M6-IG

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Der Sackgreifer PSSG, verfügbar in verschiedenen Größen, wird als Komponente geliefert. Es besteht die Möglichkeit, durch die Bestellung des Anbindungselementes ein anschlussfertiges Produkt zu erhalten.



Konstruktionsdaten PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	155,00 mm
Höhe H1	91,00 mm
Höhe H	38,00 mm
Innendurchmesser d1	26,5 mm
Gewinde G2	M5-IG
Schlüsselweite SW2	4,0 mm
Federweg Z	17,0 mm
Lochabstand Y3	105,0 mm
Lochabstand X3	65,0 mm
Saugerbreite Bs	250,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.54.00036

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Traglast (horizontal)	30,0 kg
Gewicht	1,614 kg
Abmessung (LxB)	350x250
Material	SI
Bauform	Externe Vakuum-Erzeugung

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.54.00036

**Bestelldaten Zubehör 10.01.54.00036**

Typ	Artikelnummer
Flanschmodul	10.01.54.00105
Flanschmodul	10.01.54.00107
Schlauchanschluss-Gebogen (mont)	10.01.54.00050
Schlauchanschluss-Gerade (mont)	10.01.54.00038
Welle	10.01.54.00045
Welle	10.01.54.00066
Vakuum-/Druckschalter	10.06.02.00577
Anschlusskabel	21.04.05.00264
Anschlusskabel	21.04.05.00075
Vakuumpumpe	10.03.01.00337
Vakuumpumpe	10.03.01.00338
Vakuumpumpe	10.03.01.00382
Vakumschlauch (Meter)	10.07.09.00036



Art.-Nr.: 10.01.54.00036

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.54.00036**

Typ		Artikelnummer
Dichtring für Sacksauggreifer	DR-PSSG 350x250 SI-55	10.01.54.00061
Ersatzteilsatz	ERS PSSG-350x250 DR-SI55+B	10.01.54.00093
Dichtring für Sacksauggreifer	DR-PSSG 350x250 NBR-60	10.01.54.00060
Ersatzteilsatz	ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B	10.01.54.00092
Lochplatte (vormont)	LOCH-PL 235x135x29 ST PSSG	10.01.54.00065
Lochplatte (vormont)	LOCH-PL 235x135x39 ST PSSG	10.01.54.00067
Filtersatz	ERS-SET-FILT-PL PSSG 350x250	10.01.54.00080

