

Art.-Nr.: 10.01.54.00083




Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Altura H	72,00 mm
Anchura de ventosa Bs	215,00 mm
Ls	290,00 mm
Función adicional	NFC-TAG
Forma	Generación de vacío integrada
Rosca G4	M6-HE

PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

La garra para sacos PSSG, disponible en varios tamaños, se suministra como componente. Es posible obtener un producto listo para su conexión solicitando el elemento de conexión.



Datos de diseño PSSG X 290x215 NBR-60 M6-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H1	118,00 mm
Altura H	72,00 mm
Rosca G2	G1/8"-HE
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Cuadrícula de orificios Y3	95,0 mm
Cuadrícula de orificios X3	65,0 mm
Anchura de ventosa Bs	215,00 mm
Ls	290,00 mm
Lmáx.(S)	295,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.54.00083

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Capacidad de elevación (horizontal)	15,0 kg
Dimensión (LxAn)	290x215
Material	NBR
Forma	Generación de vacío integrada

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.54.00083

**Pedir accesorios de datos 10.01.54.00083**

Typ		n
Módulo de bridas	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
Módulo de bridas	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
Conexión de tubo flexible, curvo	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG	10.01.54.00050
Conexión de tubo flexible, recta	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG	10.01.54.00038
Eje	WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Cable de conexión	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Cable de conexión	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Juego de bridas robots	SET ROB-SET 9409-1 UR 102.4	10.01.54.00104

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.54.00083**

Typ		n
Junta anular p. ventosa para sacos	DR-PSSG 290x215 NBR-60	10.01.54.00043
Juego de piezas de repuesto	ERS PSSG-290x215 DR-NBR60+B	10.01.54.00094
Junta anular p. ventosa para sacos	DR-PSSG 290x215 SI-55	10.01.54.00054
Juego de piezas de repuesto	ERS PSSG-290x215 DR-SI55+B	10.01.54.00095
Placa perforada (mont)	LOCH-PL 202x127x29 ST PSSG	10.01.54.00057
Módulo eyector	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Juego de piezas de filtro	ERS-SET-FILT-PL PSSG 290x215	10.01.54.00082


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00083