


Art.-Nr.: 10.01.54.00084

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Altezza H	72,00 mm
Larghezza ventosa Bs	215,00 mm
Ls	290,00 mm
Funzione supplementare	NFC-TAG
Forma	Generatore di vuoto integrato
Filettatura G4	M6-IG

PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

La pinza di presa per sacchi PSSG, disponibile in varie misure, viene fornita come componente. È possibile ottenere un prodotto finito per connessione ordinando l'elemento di collegamento.



Dati di costruzione PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H1	118,00 mm
Altezza H	72,00 mm
Filettatura G2	G1/8"-IG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	3,0 mm
Freccia elastica Z	11,0 mm
Griglia forata Y3	95,0 mm
Griglia forata X3	65,0 mm
Larghezza ventosa Bs	215,00 mm
Ls	290,00 mm
Lmax.(S)	295,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.54.00084

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Capacità di sollevamento (orizzontale)	15,0 kg
Dimensione (lxl)	290x215
Materiale	SI
Forma	Generatore di vuoto integrato

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.54.00084

**Ordinare gli accessori dati 10.01.54.00084**

Typ		codice articolo
Modulo flangiata	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
Modulo flangiata	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
Attacco di tubo flessibile, flessio	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG	10.01.54.00050
Attacco di tubo flessibile, diritto	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG	10.01.54.00038
Albero	WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
Vacuostato/pressostato	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Cavo di connessione	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.54.00084**

Typ		codice articolo
Anello di tenuta ventosa sacchi	DR-PSSG 290x215 SI-55	10.01.54.00054
Kit pezzi di ricambio	ERS PSSG-290x215 DR-SI55+B	10.01.54.00095
Anello di tenuta ventosa sacchi	DR-PSSG 290x215 NBR-60	10.01.54.00043
Kit pezzi di ricambio	ERS PSSG-290x215 DR-NBR60+B	10.01.54.00094
Piastra forata (mont)	LOCH-PL 202x127x29 ST PSSG	10.01.54.00057
Module di eiettore	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Kit pezzi di filtro	ERS-SET-FILT-PL PSSG 290x215	10.01.54.00082

