


Art.-Nr.: 10.01.54.00086

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Yükseklik H	91.00 mm
Vantuz genişliği Bs	250.00 mm
Ls	350.00 mm
Ekle. fonksiyon	NFC-TAG
Şekil	Entegre vakum üretimi
Diş G4	M6-F

PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Çeşitli boyutlarda mevcut olan çuval tutucu PSSG, bileşen olarak teslim edilir. Bağlantı elemanını sipariş ederek bağlanmaya hazır bir ürün elde etmek mümkündür.



Tasarım verileri PSSG X 350x250 SI-55 M6-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H1	137.00 mm
Yükseklik H	91.00 mm
Diş G2	G1/8"-F
Anahtar boyutu SW2	4.0 mm
Yay stroku Z	17.0 mm
Delik aralığı Y3	105.0 mm
Delik aralığı X3	65.0 mm
Vantuz genişliği Bs	250.00 mm
Ls	350.00 mm
Lmaks.(S)	357.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00086

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Kaldırma kapasitesi (yatay)	30.0 kg
Boyutlar (LxW)	350x250
Malzeme	SI
Şekil	Entegre vakum üretimi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.54.00086**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.54.00086**

Typ	Ürün numarası
Flange module	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4
Flange module	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD
Hortum konnektörü, bükülmüş (inst)	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG
Hortum konnektörü, düz (inst)	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG
Shaft	WELLE 16.5x27 PSSG
Shaft	WELLE 16.5x37 PSSG
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4
Bağlantı kablosu	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.54.00086**

Typ	Ürün numarası
Çuval tutucu için sızdırmazlık halkası	DR-PSSG 350x250 SI-55
Yedek parça seti	ERS PSSG-350x250 DR-SI55+B
Çuval tutucu için sızdırmazlık halkası	DR-PSSG 350x250 NBR-60
Yedek parça seti	ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B
Delikli plaka (inst.)	LOCH-PL 235x135x29 ST PSSG
Delikli plaka (inst.)	LOCH-PL 235x135x39 ST PSSG
Ejektör modülü	SEP HF 2 13 22
Filtre seti	ERS-SET-FILT-PL PSSG 350x250

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00086