




VH-TR Plus 25 30

Teknik veriler

Maks. vakum	-850 mbar
Vakum debisi (maks.)	25,000 m ³ /h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	30,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Kuru çalışan pompa EVE-TR
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	782,00 mm
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu
ile	Filtre
Şekil	Artı

VH-TR Plus vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum sensörü, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindiri seti



Tasarım verileri VH-TR Plus 25 30

Tasarım verileri

Uzunluk L	521,00 mm
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	782,00 mm
Dış çap D	25,00 mm
ile	Filtre

Art.-Nr.: 10.01.55.00009

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-850 mbar
Vakum debisi (maks.)	25,000 m³/h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	30,0 l
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00009**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR 10.07.09.00041
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS 10.01.27.02333

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00009**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-TR 25 AC3 10.03.01.00141
Vacuum/pressure switch cube shape	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL 10.06.02.00883
Montaj seti	SET VS EIN V/VP10 W-D 10.06.02.00863
Çek valf	RSV 20 G3/4-IG MS 10.05.05.00004
Toz filtresi	STF G3/4-IG N 10.07.01.00007
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00009**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-25 10.03.01.00134

