袋用真空パッド

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Art.-Nr.: 10.01.54.00006

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
高さ H	45.00 mm
真空パッド幅 Bs	305.00 mm
Ls	405.00 mm
オプション仕様	NFC-TAG
デザイン	真空発生器外付け型
スレッドG4	M6-F

サックグリッパーPSSGは、完成製品として納入されます。接続部品をご注文いただくことで、接続すればすぐに使える製品を入手することも可能です。



デザインデータ PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	313.00 mm
高さ H1	108.00 mm
高さ H	45.00 mm
内径d1	39.5 mm
スレッドG2	M5-F
スパナサイズ SW2	4.0 mm
スプリングストロークZ	25.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y3	152.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	90.0 mm
真空パッド幅 Bs	305.00 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

袋用真空パッド

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Art.-Nr.: 10.01.54.00006

技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
リフト/吊り上げ能力（水平方向）	50.0 kg
サイズ (LxW)	405x305
材質	SI
デザイン	真空発生器外付け型

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.01.54.00006**

データアクセサリーを注文する 10.01.54.00006

Typ		製品コード
	MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4	10.01.54.00108
	MOD-FLAN 170x130 PSSG RD	10.01.54.00106
延長用ホースコネクタ	SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG	10.01.54.00016
ホース接続ストレート	SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG	10.01.54.00023
	WELLE 19x29.5 PSSG	10.01.54.00027
	WELLE 19x42 PSSG	10.01.54.00018
真空/正圧スイッチ	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
接続ケーブル	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
真空ブロワ	SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.04.01.00090
真空ブロワ	SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00092
真空ブロワ	SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.04.01.00091
ダストフィルター	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
真空ホース (メートル)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

袋用真空パッド

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Art.-Nr.: 10.01.54.00006

スペアパーツの注文データ 10.01.54.00006

Typ		製品コード
バッグ吸着パッド用シールリング	DR-PSSG 405x305 SI-55	10.01.54.00024
スペアパーツセット	ERS PSSG-405x305 DR-SI55+B	10.01.54.00091
バッグ吸着パッド用シールリング	DR-PSSG 405x305 NBR-60	10.01.54.00009
スペアパーツセット	ERS PSSG-405x305 DR-NBR60+B	10.01.54.00090
穴あきプレート（取り付け済み）	LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG	10.01.54.00058
穴あきプレート（取り付け済み）	LOCH-PL 288x188x44 ST PSSG	10.01.54.00055
フィルターセット	ERS-SET-FILT-PL PSSG 405x305	10.01.54.00078

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp