

Art.-Nr.: 10.02.01.00566

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	105,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	71,0 l/min
Funzione supplementare di un eiettore	Silenziatore assiale
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D8(2)

SBP 15 S02 SDA

L'eiettore base SBP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, set di fissaggio

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	97,00 mm
Lunghezza L2	22,00 mm
Lunghezza L	51,50 mm
Larghezza B	15,00 mm
Altezza H1	40,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	34,00 mm
Diametro esterno D	14,00 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
d2	8,0 mm

Dati di costruzione SBP 15 S02 SDA




Art.-Nr.: 10.02.01.00566

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	65,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	72,0 dB(A)
Peso	22,0 g
Consumo d'aria in aspirazione	3,707 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	2,507 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	43,5 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SBP

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di esercizio ottimale Diametro tubo flessibile: Per lunghezza max. 2 m

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00



Eiettore base

SBP 15 S02 SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00566



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.00566



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.00566

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.00566

Typ		codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00566