

Art.-Nr.: 10.01.54.00084




Données techniques

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Hauteur H	72,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	215,00 mm
Ls	290,00 mm
Fonction supplémentaire	NFC-TAG
Forme	Génération du vide intégrée
Filetage G4	M6-F

PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Le préhenseur pour sacs PSSG, livrable en différentes tailles, est livré sous forme de composants. Il est possible d'obtenir un produit prêt à raccorder en commandant l'élément de fixation.



Données de construction PSSG X 290x215 SI-55 M6-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	118,00 mm
Hauteur H	72,00 mm
Filetage G2	G1/8"-F
Largeur des appartements SW2	3,0 mm
Allongement du ressort Z	11,0 mm
Espacement des trous Y3	95,0 mm
Espacement des trous X3	65,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	215,00 mm
Ls	290,00 mm
Lmax.(S)	295,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00084

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Capacité de levage (horizontale)	15,0 kg
Dimension (LxI)	290x215
Matière	SI
Forme	Génération du vide intégrée

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.54.00084

**Données de commande des accessoires 10.01.54.00084**

Typ		num
Module d' embase	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
Module d' embase	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
Raccord de flexible, courbe (mont)	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG	10.01.54.00050
Raccord de flexible,étange-droit	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG	10.01.54.00038
Arbre	WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Câble de raccordement	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.54.00084**

Typ		num
Bague d'étanch. pour ventouse à sacs	DR-PSSG 290x215 SI-55	10.01.54.00054
Jeu de pièces de rechange	ERS PSSG-290x215 DR-SI55+B	10.01.54.00095
Bague d'étanch. pour ventouse à sacs	DR-PSSG 290x215 NBR-60	10.01.54.00043
Jeu de pièces de rechange	ERS PSSG-290x215 DR-NBR60+B	10.01.54.00094
Plaque perforée (mont)	LOCH-PL 202x127x29 ST PSSG	10.01.54.00057
Modules d'éjecteur	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Jeu de pièces de filtre	ERS-SET-FILT-PL PSSG 290x215	10.01.54.00082

